



货号	品名	包装	促销价	品牌	备注
<p>BRAND GMBH + CO KG 是一家总部位于德国韦特海姆，拥有 60 年历史的企业。BRAND 生产制造最广泛的的移液操作产品线，诸如瓶口分配器 Dispensette® 与移液器 Transferpette® 以及相关的 BRAND 耗材满足生命科学实验领域的广泛应用需求；BRAND 坚持供应经典的器具，无论是玻璃制品还是塑料制品，还有临床实验用产品，满足临床实验室及各种通用实验室的应用需求。</p> <p>★整支移液器可进行 121°C (2 bar) 高压湿热灭菌。★符合人体工程学设计的指托让您进行轻松握持。</p> <p>★量程锁保护防止量程改变。★4 位数字显示，保证清晰与高精度。★简易校准 Easy Calibration 技术-无需特殊工具即可进行校准</p> <p>★耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。★多道移液器可以任意方向 360 度自由旋转。</p>					
704768、69 704770	Transferpette® S, 整支灭菌单道数字可调移液器	D-1(0.1-1ul)、D-2.5(0.1-2.5ul) D-10 (0.5-10 µl)	电询	德国 Brand	
704772、74 704778 704780		D-20(2-20ul)、D-100 (10-100 µl) D-200(20-200ul) D-1000 (100-1000 µl)	电询		
704782 704784		D-5000(500-5000ul) D-10000(1000-10000ul)	电询		
704790 小 704791 中 704792 大 704793 标准		Transferpette® S 移液器组合套装 套装含: 3 支 Transferpette® S 数字可调量程移液器, 3 个盒装吸头, 3 个壁挂架	D-1、D-10、D-100 套装 D-20、D-200、D-1000 套装 D-1000、D-5000、D-10000 套装 D-10、D-100 、D-1000 套装		
703700、06、08、10、12 703720、26、28、30、32	Transferpette® S 8/12 通道数字可调整支灭菌移液器	8 道及 12 道规格 0.5-10ul、5-50ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul	电询		
3120 系列	Research® plus 可调量程移液器 可整支高温高压灭菌	0.1-2.5ul 、 0.5-10ul 、 2-20ul 10-100ul 、 20-200ul 、 100-1000ul 8 道及 12 道规格 0.5-10ul、10-100ul、30-300ul	电询	德国 Eppendorf eppendorf	
71111 系列	TopPette 半只可消毒手动单道可调式移液器	可选量程 2.5ul、50ul、10ul、20ul、100ul、200ul、1ml、5ml、 8 道及 12 道规格 0.5-10ul、5-50ul、50-300ul	电询	大龙 Dragon	
71211 系列	MicroPette 半只可消毒手动单道可调式移液器	轻便且设计符合人机工效学，可以半支高温高压消毒，规格同上	电询	DRAGON	
71311 系列	MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器	可整支高温高压消毒，轻便且设计符合人机工效学，8/12 道移液器液头可 360 度旋转，以方便移液。规格同上	电询		

德国 Brand Transferpette® electronic 单通道与多通道电动移液器

世界上第一支得到 TUV Rhineland/Berlin-Brandenburg 人体工程学认证的电子微量移液器。

- 移液器下半支机身易于拆卸并可整体高压湿热 灭菌(121 °C)。
- 五项便捷操作程序, 根据 IVD 指令 98/79EG 拥有欧盟 CE 标志。
- 标准移液----移液器吸取设定体积的液体, 然后排出液体。
- 连续分液----连续等分移液的程序。可将所吸取的液体分次排出。
- 反相吸液----专为移取高黏度、高蒸汽压或易发泡液体所设计的程序。
- 样品混合----样品反复被移液器吸取及排出, 数据窗口可显示混合次数。
- 凝胶电泳--可调的速度吸取样品, 并缓慢注入凝胶。屏幕可精确显示真实上样量。
- 简易校准 Easy Calibration 技术, 无需工具可进行快速调节。



货号	品名	量程	最小分刻度	促销价
705299	Transferpette® electronic 单通道电动移液器 包装含: 电动移液器, conformity 资格认证, 带性能认证证书, 电池, AC 电源适配器, 硅油。	0.5-10ul	0.01ul	电询
705300		2-20ul	0.02ul	
705303		20-200ul	0.2ul	
705306		100-1000ul	1.0ul	
705307		500-5000ul	5.0ul	
705399、705449	Transferpette® electronic 8/12 通道电动移液器 包装含: 电动移液器, conformity 资格认证, 带性能认证证书, 电池, AC 电源适配器, 移液器架, 盒装 Tip-Box SL 吸头, 吸头补充装, 加样槽, 安装工具, 硅油与 1 套 FKM 材质密封圈。	0.5-10ul	0.01ul	电询
705400、705450		1-20ul	0.02ul	
705403、705453		5-100ul	0.1ul	
705404、705454		10-200ul	0.2ul	
705406、705456		15-300ul	0.5ul	

德国 Brand 新一代瓶口分液器 Dispensette® S

Dispensette® S 基础型 (红色标识) ----适用于从瓶中直接移取腐蚀性试剂, 包括浓酸如 H₃PO₄, H₂SO₄, 碱如 NaOH, KOH, 盐溶液, 以及许多有机溶剂。

Dispensette® S Organic 有机型 (黄色标识) ----移取有机试剂, 包括氯化烃或氟化烃类 (例如, 三氯三氟乙烷、二氯甲烷等)、高浓度酸 (例如, 盐酸(HCl)、硝酸(HNO₃)等) 三氟乙酸 (TFA)、四氢呋喃 (THF)、过氧化物 (peroxides) 等的理想选择。

此系列瓶口分配器可整支 121 °C 高压湿热灭菌, 可配合空气滤器进行无菌液体的分配



品名	量程	游标型、分刻度	数字可调型、分刻度	游标价	数字价
Dispensette® S 基础型 带安全阀 包装含: 瓶口分液器、附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管, SafetyPrime™ 安全回流阀 (选配), 安装工具及 PP 瓶口转接头 (3-5 个)	0.2-2ml	4600121 0.05ml	4600321 0.01ml	电询	电询
	0.5-5ml	4600131 0.1ml	4600331 0.02ml	电询	电询
	1-10ml	4600141 0.2ml	4600341 0.05ml	电询	电询
	2.5-25ml	4600151 0.5ml	4600351 0.1ml	电询	电询
	5-50ml	4600161 1.0ml	4600361 0.2ml	电询	电询
	10-100ml	4600171 1.0ml	/	电询	电询
Dispensette® S Organi 有机型 带安全阀 包装含: 瓶口分液器、性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管, SafetyPrime™ 安全回流阀 (选配), 安装工具及 PP 瓶口转接头 (3-5 个)	0.5-5ml	4630131 0.1ml	4630331 0.02ml	电询	电询
	1-10ml	4630141 0.2ml	4630341 0.05ml	电询	电询
	2.5-25ml	4630151 0.5ml	4630351 0.1ml	电询	电询
	5-50ml	4630161 1.0ml	4630361 0.2ml	电询	电询
	10-100ml	4630171 1.0ml	/	电询	/


德国 Brand Titrette® 数字瓶口滴定器 精度优于 A 级滴定管

可一次洗液对多个样品进行滴定, 单独记录数据。安全阀可内循环排气泡, 避免溶液浪费。

吸液时, 手轮向上旋转, 滴定时, 手轮向下旋, 易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液无论在实验室, 生产线, 还是在野外, 即使是狭小操作空间或者无电源接口场所, 您都能以最高精度快速而且稳定的进行滴定。

包装含: 瓶口滴定器, conformity 资格认证, 性能认证证书。伸缩式吸液管(170 - 330 mm), 回流管, 2 块电池, 3 个 PP 材质的瓶口接头(GL 45/32, GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32), 2 个琥珀色避光观察窗。

规格	最小分刻度	精确度	游标价	货号	促销价
25ml	0.01ml	≤± 0.2%	50ul	≤± 0.1%	25ul 4760151
50ml	0.01ml	≤± 0.2%	100ul	≤± 0.1%	50ul 4760161



德国 Brand HandyStep® 手动/电动连续分液器

手动连续分液器与PD-吸头使用外置活塞原理。对于高粘度、高密度或高蒸汽压的液体提供了最高的精确度。因为没有气溶胶产生，外置活塞可确保无污染的操作。使用新型塑料材料提高了化学耐性。简化了吸头安装 — 现在PD-吸头只需从底部插入即可；分液量程范围从2ul-5ml；5档设计，多达49次分液次数。

HandyStep® electronic 电动连续分液器是基于微芯片控制的利用电池驱动连续移液器。电动化的设计减少了操作时手部受到的抻张压力从而消除了移液操作的不连贯性。插入吸头之后，吸头的规格能被分液器自动识别并显示在液晶屏上，使用户能够更简便的选择分液的体积。本款手持手持电子连续分液器是开放系统，支持绝大多数第三方的分液器吸头。连续可调节的分液体积设定，范围从1 µl 至 50 ml。手持手持电子连续分液器提供三项功能：标准分液模式，自动分液和移液模式。在自动分液模式时，本款分液器的学习功能能够自动感受用户前三次分液的平均间隔时间，然后按照同样的节奏自动进行分液动作。

货号	规格	价格
705110	HandyStep® S 手动连续分液器, 含壁挂架	电询
705000	HandyStep® electronic 电子连续分液器	电询
702402	PD-吸头, 0.1 ml, 未灭菌 最小分液 2ul	电询
702370	PD-吸头, 0.5 ml, 未灭菌 最小分液 10ul	电询
702372	PD-吸头, 1.25 ml, 未灭菌 最小分液 25ul	电询
702374	PD-吸头, 2.5 ml, 未灭菌 最小分液 50ul	电询
702376	PD-吸头, 5.0 ml, 未灭菌 最小分液 100ul	电询
702378	PD-吸头, 12.5 ml, 未灭菌 最小分液 250ul	电询
702380	PD-吸头, 25.0 ml, 未灭菌 最小分液 500ul	电询
702382	PD-吸头, 50.0 ml, 未灭菌 最小分液 1ml	电询
702398	接头, 25-50ml, PP 材质 10 个/包	电询



货号	品名	包装	促销价	品牌	备注
740200019999	Levo Plu 大容量电动助吸器	适用于 0.1-100ml 移液管, 液晶屏显示 8 个速度设置和电量信息, 可更换锂电池, 充电时间仅需 2-3 小时, 充满电后可连续工作约 8 小时	电询	SCIOGEX — 奥高捷克 —	
740100010000	Levo 大容量手动移液器	适用于 0.1-100ml 移液管, 便于单手操作, 灵敏的吸液排液控制杆, 使吸液和排液能得到精确控制	电询 	DRAGON	
26300	accu-jet® pro 电动移液管助吸器, 含壁挂架	移液速度: 10 秒内移取 50ml 液体, 适用于量程范围 0.1 至 200ml 的玻璃及塑料移液管, 包装含: 2 个电池仓盖, 壁挂架, 充电器, 2 个备用过滤器 0.2 µm,	电询	德国 Brand	
26200	macro®手动大容量移液管助吸器	可整支高温高压灭菌。独特的阀门系统, 方便气球的压缩, 硅胶接头适用于 0.1 至 200ml 所有量程的胖肚移液管或刻度移液管, 控制简单、重量轻、操作轻松	电询	 BRAND	
720100000000	StepMate 连续分配器	量程范围广, 确保 10µl 到 5ml 精准分液操作, 7 种不同规格的聚丙烯分配器管嘴可供选择, 量程从 0.5ml 到 50ml	电询	大龙 Dragon	
0.5-5ml 1.0-10.0ml 2.5-25.0ml 5.0-50.0ml	DispensMate Plus 大龙瓶口分液器	可以高温消毒灭菌, 极强的化学耐受性能, 适用于实验室任何试剂瓶, 4 种型号满足和覆盖了 0.5-50ml 容量范围	电询	DRAGON	

安全防护用品 关注健康！远离实验室杀手！实验室安全规范操作，泽浩为您保驾护航！

货号	产品名称	描述	包装	促销价	图片	
MH0107	一次性三层无纺布口罩	美仑 一次性三层无纺布口罩 挂耳式三层防护过滤，99%过滤粉尘、颗粒、雾霾。 过滤纸有效防止通过呼吸道传播的病原	50个/盒 2000个/箱	电询		
MH0108	四层活性炭口罩	美仑 四层活性炭口罩 灰色 耳挂式口罩，高品质活性炭内层有效吸附蒸汽异味， 口罩内层使用新型材料，质地柔软，不会引起过敏	50个/盒 2000个/箱	电询		
3M-9001 3M-9002	耳戴颗粒防护口罩 头戴颗粒防护口罩	3M N90 折叠式颗粒物防护口罩 用于防护颗粒物，对非油性颗粒物及粉尘的过滤效率在90%以上，符合标准 中国 GB2626-2006 标准,	2个/包 50个/盒 10盒/箱	电询		
3M-8210CN 3M-8511 (带 呼气阀)	颗粒物防护口罩	3M 8210CN N95 防尘口罩 美国 NIOSH 标准 N95 认证，过滤效果：≥95% 用于建筑，矿山，铸造，木加工，电子，制药，物料处理及打磨处理等作业时产生的粉尘的防护	20个/盒， 10个/盒	电询		
3M-8247 3M-8577 (带 呼气阀)	有机蒸气异味及 颗粒物防护口罩	3M 8247 R95 有机蒸气异味及颗粒物防护口罩 ● NIOSH 42CFR84 R95 认证 ● 用于颗粒物极微量有机异味的防护，例如铸造，实验室，农业，石化，底漆，清洁等行业的使用	20个/盒， 10个/盒	电询		
3M-6200	6200半面型防护 面具（中号）	3M 双滤盒面具，配件可更换。配合梯形滤毒盒使用， 活性碳含量多，寿命长，吸收效果好。	半面具	电询		
3M-6003CN	3M 双滤盒 （根据不同防护 要求，配半面型 防护面具使用）	有机蒸汽、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢（仅用于逃生）、氢氟酸等	更换滤盒 2个/包	电询		
3M-6001CN		可防护有机蒸气，如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等		电询		
3M-6006CN		有机蒸汽、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛		电询		
3M-1711AF	防雾防紫外眼镜	3M 1711AF 防雾防护眼镜 吸收 >99% 的有害紫外线；提供前额及眼侧保护； 可调整的勺型镜架，能和绝大多数眼镜配合佩戴	20副/盒	电询		
3M-1621AF	化学品防溅护目镜	3M 1621AF 防雾护目镜（防化学物飞溅，防雾） 镜片涂层可防起雾和刮痕，可阻挡广泛的化学品，能和绝大多数眼镜配合佩戴	10副/盒	电询		
3M-82500	3M 经济型紫外 防护面罩（含 82701 面屏）	3M 82500 经济型头箍含 5 档头带调节位置，便于舒服佩戴，柔软前额衬垫提供长时间舒适佩戴 82701 防冲击透明聚碳酸酯面屏，吸收 99% 紫外线，防高强度冲击，面屏厚度 1mm	头箍和面 罩可分离	电询		
MH0176	无粉乳胶手套	独立无菌包装	大、中、小号	30双/盒	电询	
MH0172	乳胶无粉手套	产品为 100%天然乳胶制品表面，麻状处理防滑设计	 品质家料 价值之选	抽取式 100只/盒	电询	
MH0173	丁腈无粉手套	良好的抗化学性能，对人体皮肤无过敏反应，拉力好结实耐用		抽取式 100只/盒	电询	
34155	KIMWIPES 低尘 擦拭纸小号单层	超低粉尘，纸张细腻，不会刮花被擦拭表面。实验室器械，精密零部件擦拭首选。	金佰利	11X21cm 280张/盒 60盒/箱	电询	

***特别提示：口罩需要整盒购买，不零拆！更多安全防护用品，敬请垂询！

云南泽浩商贸有限公司 Promega / BI / Peptotech / ebioscience / Proteintech / 美仑等---云南总代理

电话：0871-65100545、65100597 免费订货热线/企业QQ在线订货服务号：400-8700-545

邮箱：admin@kmzehao.com 公司网站：http://www.kmzehao.com



关注微信号：promega

关注微信号：4008100908